

仕様変更のご案内

SE2L 形 セーフティレーザスキャナ

SE2L形セーフティレーザスキャナの仕様変更についてご案内いたします。

※赤文字箇所修正（2022年6月1日）

実施時期

2022年5月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただきます場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。



対象製品

SE2L 形セーフティレーザスキャナ 全2機種

- SE2L-H05LP 形（ケーブルタイプ）
- SE2L-H05LPC 形（コネクタタイプ）


※標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

変更内容

CPU 部品変更にとまなう SE2L 形本体ファームウェア変更および光学窓汚れ検出機能の性能向上（新性能）のため、「SLS Optical Window Adjuster」（光学窓の交換時に使用）のバージョンUPを行います。

シリアル番号の末尾を H から J に、光学窓交換時に使用する調整ソフトウェア「SLS Optical Window Adjuster」（SE2L 形本体に同梱の CD-ROM および HP からのダウンロード）のバージョンを「1.0.2」から「1.1.0」にそれぞれバージョンアップいたします。

<互換性について>



OpticalWindowAdjuster バージョン SE2L 本体 F/W バージョン	1.0.0	1.0.1	1.0.2	1.1.0
1.0.3o、2.0.0o、2.1.1o (本体シリアル末尾：A、B、C、D)	使用可能	使用可能（注1）	使用可能（注1）	使用可能（注1）
2.3.0o (本体シリアル末尾：E、F)	使用不可（注2）	使用可能	使用可能（注1）	使用可能（注1）
2.4.0o (本体シリアル末尾：G、H)	使用不可（注2）	使用不可（注2）	使用可能	使用可能（注1）
2.4.1ro (本体シリアル末尾：J)	使用不可（注2）	使用不可（注2）	使用不可（注2）	使用可能

注1：新性能の利用は、変更後のSE2L形本体と変更後の「SLS Optical Window Adjuster」を組み合わせで使用した場合のみとなります。

注2：変更後のSE2L形本体の光学窓（別売：SE9Z-HS2-WD01）を交換する際には、必ず変更後の「SLS Optical Window Adjuster」をご利用ください。
変更後のSE2L形本体と変更前の「SLS Optical Window Adjuster」の組み合わせでは、ご利用いただけません。

注3：OpticalWindowAdjusterのバージョンはアプリケーションのタイトルバーで確認できます。

なお、設定ソフト「SLS Project Designer」の変更はありません。

※ その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

識別表示

変更後は製品のシリアル番号の末尾を「J」に変更します。シリアル番号は製品、個装ケースの両方に表示します。また、同梱のCDラベルに「Version.2.44」を表示します。

<個装ケース>



<CDラベル>



<製品ラベル>

